

Gaine du conducteur



FONCTIONS

Utilisé pour adapter une gamme limitée de câbles de dimensions plus petites à un moule nVent ERICO Cadweld de dimension plus importante

Fournit plus de résistance et de stabilité aux conducteurs en cuivre à torons fins

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Type	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre (Ø)
S429F2J16		Étamé	Évasé	25.4mm	0.51 mm	12.19 mm
S429F2N16		Étamé	Évasé	25.4mm	0.51 mm	13.72 mm
B112		Étamé	Droit	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
B1331K		Étamé	Droit	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
PBS24F		Étamé	Évasé	38.1mm	0.79 mm	20.19 mm
S02F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79 mm	15.52 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Type	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre (Ø)
S03F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79 mm	11.56 mm
S05F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79 mm	9.93 mm
S07F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79 mm	17.04 mm
S17F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79 mm	8.74 mm
S429F3S20		Étamé	Évasé	31.75mm	0.64 mm	23.62 mm
H101	180140		Droit	26mm	1 mm	6 mm
H102	180170		Droit	25mm	1.05 mm	4.3 mm
H102F	180390		Évasé	26mm	1.05 mm	4.3 mm
H105	180230		Droit	23.5mm	1 mm	3 mm
H106AF	180260		Évasé	35mm	1 mm	15 mm
H106F	180250		Évasé	26mm	1 mm	15 mm
H113F	180360		Évasé	26mm	1 mm	8 mm
H117	180430		Droit	25mm	1 mm	7 mm
H103	180180		Droit	25mm	1.2 mm	5.3 mm
180380	180380	Étamé	Évasé	25mm	2.4 mm	5.3 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE