


Mécanisme de poignée Pull AMC, AMC.0 R2.0



Mécanisme de poignée AMC.0 Rév. 2.0, modules MTCA.1 et MTCA.4.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

mécanisme de poignée Pull (à traction) complet, conçu pour l'activation de microswitch (Hot-swap), avec guide de lumière

Pour tous les modules AdvancedMC nVent SCHROFF

SPÉCIFICATIONS

Type: Dispositif d'extraction

Type de produit: Poignée

Table 1/2

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Type de poignée	Quantité par colis	Indice d'inflammabilité	Couleur
20849-153	Grande taille	Polycarbonate	Single Full-Size	1	UL® 94V-0	Noir
20849-151	Compact	Polycarbonate	Compact simple	1	UL® 94V-0	Noir
20849-156	Grande taille	Polycarbonate	Double Full-Size	1	UL® 94V-0	Noir

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Type de poignée	Quantité par colis	Indice d'inflammabilité	Couleur
20849-152	Taille moyenne	Polycarbonate	Single Mid-Size	1	UL® 94V-0	Noir
20849-155	Taille moyenne	Polycarbonate	Double Mid-Size	1	UL® 94V-0	Noir

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec	Expédition rapide
20849-153	Systèmes MicroTCA	No
20849-151	Systèmes MicroTCA	No
20849-156	Systèmes MicroTCA	No
20849-152	Systèmes MicroTCA	No
20849-155	Systèmes MicroTCA	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE