

Grille de référence des signaux



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet à un avion ayant une liaison équipotentielle à faible impédance de protéger les équipements électroniques sensibles contre les bruits transitoires

Une grille soudée préconçue de 26 bandes de cuivre permet de réduire les écarts de tension entre les équipements électroniques interconnectés

Les connexions soudées ne connaissent pas de détérioration, de corrosion ou de desserrement avec le temps

Peut être facilement soudée sur le terrain afin de s'adapter à n'importe quelle taille de la salle informatique

Respecte 1100-1992 de la norme IEEE®

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/1


Référence catalogue	Référence article	Longueur 1 (L1)	Largeur 1 (W1)	Espacement de la grille (L2 x W2)	Épaisseur (T)	Largeur de dénudage
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

Référence catalogue	Référence article	Longueur 1 (L1)	Largeur 1 (W1)	Espacement de la grille (L2 x W2)	Épaisseur (T)	Largeur de dénudage
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
167900	167900	36570 mm	2.4 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Tailles sur mesure disponible sur demande. Contactez votre représentant nVent ERICO pour obtenir de plus amples informations.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE