

Socle avant et arrière | Armoires murales, P



Ce socle permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.

FONCTIONS

Description: Quatre angles avec couvercles avant amovibles. Panneaux latéraux PA à commander séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 200 mm. Usinage nécessaire.

Matériau: Acier 2,5 mm pour les angles, 1,5 mm pour les couvercles.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: Quatre angles et deux couvercles avant avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7022
Couleur:	Gris terre d'ombre

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Largeur d'armoire compatible	Matériau de l'armoire
P1080	P1080	100mm	793mm	95mm	800mm	Acier doux
P2080	P2080	200mm	793mm	95mm	800mm	Acier doux
P1120	P1120	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Acier doux
P2120	P2120	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Acier doux
P1100	P1100	100mm	993mm	95mm	1000mm	Acier doux
P2100	P2100	200mm	993mm	95mm	1000mm	Acier doux
P1060	P1060	100mm	593mm	95mm	600mm	Acier doux
P2060	P2060	200mm	593mm	95mm	600mm	Acier doux
P1040	P1040	100mm	393mm	95mm	400mm	Acier doux
P2040	P2040	200mm	393mm	95mm	400mm	Acier doux
P1050	P1050	100mm	493mm	95mm	500mm	Acier doux
P2050	P2050	200mm	493mm	95mm	500mm	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE