

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Poignée incluse
24564-433	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Non
24564-432	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Non
24564-431	6 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Non
24564-133	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Non
24564-132	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Non
24564-131	3 U	175 mm	1	Carte fond de panier	160 mm	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit	Largeur du rack	Charge statique
24564-433	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP	7.5 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE