

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

Power Utilities



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

Subrack can be used with slide rails

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Threaded insert pre-fitted

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24553-494	6 U	355 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24553-493	6 U	295 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-492	6 U	235 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24553-194	3 U	355 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24553-193	3 U	295 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-192	3 U	235 mm	1	Connecteur DIN	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique	Type de produit	Largeur du rack
24553-494	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24553-493	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24553-492	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24553-194	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24553-193	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP
24553-192	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Non	Bacs à cartes / Châssis	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique
24553-494	11 kgf
24553-493	11 kgf
24553-492	11 kgf

Référence catalogue	Charge statique
24553-194	11 kgf
24553-193	11 kgf
24553-192	11 kgf

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE