


EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities



The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used

Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary

Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile

For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Famille de produits	Type de produit	Type
34561-763	6 U	63 HP	1	EuropacPRO	Couvercle	Capot arrière

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Famille de produits	Type de produit	Type
34561-752	3 U	84 HP	1	EuropacPRO	Couvercle	Capot arrière
34561-750	3 U	42 HP	1	EuropacPRO	Couvercle	Capot arrière
34561-764	6 U	84 HP	1	EuropacPRO	Couvercle	Capot arrière

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec
34561-763	Bacs à cartes
34561-752	Bacs à cartes
34561-750	Bacs à cartes
34561-764	Bacs à cartes

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE