

Face avant de 19", Plastique



Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché Datacom. Les faces à clipser aident à la gestion de la circulation d'air et donnent en même temps un aspect attrayant à la baie réseau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Design attrayant

Installation simple, à clipser sur le plan 19"

SPÉCIFICATIONS

Type accessoire: Face avant

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Fixation	Blindage électromagnétique	Matériau	Finition avant	Face d'appui
87927-991	Face avant de 19"	Enclenché	Non	ABS	Finition brute	Finition brute
87927-992	Face avant de 19"	Enclenché	Non	ABS	Finition brute	Finition brute
23130-623	Face avant de 19"	Enclenché	Non	ABS		

Référence catalogue	Type	Fixation	Blindage électromagnétique	Matériau	Finition avant	Face d'appui
23130-622	Face avant de 19"	Enclenché	Non	ABS		

Table 2/3

Référence catalogue	Code couleur	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Largeur	Profondeur
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Expédition rapide
87927-991	10	No
87927-992	10	No
23130-623	10	No
23130-622	10	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE