

Varistar CP| Porte Pleine Réduite, Verrouillage multi-points



Porte en acier IP55 avec poignée à levier et verrouillage jusqu'à 4 points (>2000 mm).

FONCTIONS

Hauteur de la plaque de connexion 400 mm

La plaque de connexion peut être assemblée en haut ou en bas

Poignée à levier avec bouton-poussoir

Charnières 180°

Porte en acier avec verrouillage jusqu'à 4 points

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Expédition rapide
21630-372		Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-373		Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-374		Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-375		Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-376		Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-377		Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier, Stainless Acier	No
21630-711	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	No
21630-712	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Expédition rapide
21630-713	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier	No
21630-714	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier	No
21630-715	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier	No
21630-716	RAL 7021	Revêtement poudré	Verrouillage à 4 points	Acier	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE