

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12

L'attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée

Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise

Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d'ébavurer la tige filetée côté tuyau

Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

SPÉCIFICATIONS

Finition: Electro-galvanisé

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Longueur (L)
CSBBRP0200E G	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.