

Embouts de guide-cartes, PCB 4,4", largeur de rainure 2 mm, rouge

RÉFÉRENCE CATALOGUE

64560-057



Embouts en plastique pour les guide-cartes en plusieurs parties avec un profil central en plastique ou profilé. Disponibles en types standard, accessoire ou circuit imprimé 4,4". Les embouts peuvent être équipés d'un clip ESD qui assure un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil horizontal. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Embouts de guide-cartes (PBT) pour les guide-cartes en plusieurs parties avec un profil central en plastique ou en profilé aluminium.

Les extrémités des guide-cartes peuvent être fixées sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : 0 °C ... + 60° C

Température de stockage : -40 °C ... 130 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Embout de guide-cartes

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type: 4.4" PCB

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

Quantité par colis: 1

Unité du colis: Paire

Matériau: Polybutylène téréphthalate

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE