


Vis quart de tour

Verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Verrou rotatif 1/4 de tour avec butée définie

Identification de la position de verrouillage grâce à la position du slot

Résistance aux vibrations et aux secousses

Qté 100 pièces

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Faces avant
Type de produit:	Kit matériel
Finition:	Nickelé
Matériau:	Acier; Alliage de zinc; Thermoplastique

Table 1/2

Référence catalogue	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Profondeur	Hauteur	Largeur
21101-850	Noir foncé	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm

Référence catalogue	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Profondeur	Hauteur	Largeur
21101-847	Gris galet	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm
21101-849	Gris galet	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm
21101-848	Noir foncé	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type de fixation	Expédition rapide
21101-850	Moleté, Tête fendue	No
21101-847	Tête fendue	No
21101-849	Moleté, Tête fendue	No
21101-848	Tête fendue	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fixations à loquet coulissant : montage sans inserts filetés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE