

Varistar CP| Toit plein avec découpes

Flat top cover with cutout + brush strip_Varistar CP

Toit avec zones pré-découpées. Le joint balai, le protège-arête ou la tôle de protection doivent être choisies dans la gamme d'accessoires.

FONCTIONS

Toit plein avec découpes

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Toit baie/bâti

Code couleur: RAL 7021

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Finition	Type
21630-034	600mm	1000mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe
21630-042	800mm	1200mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe
21630-041	800mm	1100mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe
21630-040	800mm	1000mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe
21630-036	600mm	1200mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe
21630-035	600mm	1100mm	1	Gris foncé	Revêtement poudré	Découpe

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-034	No

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-042	No
21630-041	No
21630-040	No
21630-036	No
21630-035	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les brosses et les bandeaux d'habillage dans la gamme d'accessoires.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE