

# Cosse de métallisation moulée



## FONCTIONS

Fournit une surface de contact pour les principales dimensions de métallisation

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Laiton

**Finition:** Étamé


Table 1/2

| Référence catalogue | Taille de conducteur, UL                | Taille de trou (HS) | Zone de contact        | Profondeur (D) | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| LPC551L38           | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondaire | 11.11 mm            | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm        | 25.4 mm     | 98.42 mm    |
| LPC551L12           | Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondaire | 14.29 mm            | 19 cm <sup>2</sup> Min | 39.69mm        | 25.4 mm     | 98.42 mm    |

Table 2/2

| Référence catalogue | Poids unitaire |
|---------------------|----------------|
| LPC551L38           | 0.24 kg        |
| LPC551L12           | 0.24 kg        |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.