


Matériau de soudage nVent ERICO Cadweld pour rail F80 standard



FONCTIONS

Le mélange est composé principalement d'oxyde de cuivre et d'aluminium

Alliage utilisé principalement dans la fabrication d'assemblages pour le support des rails

Le métal d'apport se trouve à l'extrémité supérieure du tube et la poudre d'allumage est compacté dans le fond du tube

Emballé par dimensions dans des tubes en plastique avec bouchons jaunes

Tubes emballés dans des boîtes en plastique avec les disques en métal

Chaque connexion soudée utilise un seul disque

Non explosif

N'est pas sujet à un allumage spontané

Satisfait les recommandations AREMA®, partie 8.1.34 du manuel, « Critère de conception recommandé pour les matériaux de soudage exothermique à base de cuivre »

Voir les détails spécifiques de l'assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de soudage

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article
PB115	
PB250	

Référence catalogue	Référence article
PB500	163190

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Toutes les connexions nVent ERICO Cadweld sur rail doivent être installées à l'aide des matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld, Rail F80 ou les matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE