


Scala per cavi Speedway a croce uguale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea un incrocio a 4 vie piano per la passesrella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	A.	B	C	D
-------------------	-----------------	---------------	----	---	---	---

CL110X600ECH D	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm
CL110X450ECH D	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm
CL110X150ECH D	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm
CL110X750ECH D	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm
CL110X900ECH D	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm
CL110X300ECH D	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	E
CL110X600ECHD	840830	110 mm
CL110X450ECHD	840820	110 mm
CL110X150ECHD	840800	110 mm
CL110X750ECHD	840840	110 mm
CL110X900ECHD	840850	110 mm
CL110X300ECHD	840810	110 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

