

Passerella portacavi WBT Performance Waterfall



De nVent CADDY WBT Performance-kabelgootwaterfall is een veelzijdige, eenvoudig te installeren kabelmanagementoplossing voor draadgoten. Dankzij de innovatieve wandmontagetehnologie kunnen installateurs spanning en drukpunten op kabels vermijden en is het niet nodig om kabelgoten op maat te zagen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Door het flexibele ontwerp en de installatie zonder gereedschap is het systeem geschikt voor zowel wandmontage als inbouwmontage.

La passerella Waterfall fornisce un supporto e una protezione solidi per grandi fasci di cavi ad alta densità ed è ideale per la gestione di cavi in rame, fibra ottica, PoE e DAS. È disponibile nelle misure da 12" e 20" con un raggio di curvatura di 120 gradi; le pareti laterali consentono di instradare i cavi nella posizione desiderata, creando un percorso continuo mantenendo al contempo un risultato finale uniforme e visivamente accattivante.

Quando necessario, la passerella Waterfall include delle aree di ancoraggio per messa a terra e collegamenti.

CARATTERISTICHE

Presenta aperture di ancoraggio per facilitare le opzioni con fasci di cavi

La verniciatura a polvere protegge da graffi o danni ai cavi

Mantiene una curvatura di 120 gradi, in conformità agli standard di raggio con approvazione TIA per tutti i tipi di cavi

Le finiture standard includono rivestimenti con verniciatura a polvere di colore nero ed elettrozincata (zinco), con possibilità di scelta di altri colori su richiesta

Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a ed incluse le Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, e Cat 7 e fibra ottica

SPECIFICHE

Table 1/2



| Codice a catalogo | Materiale | Colore | Finitura | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|
|-------------------|-----------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|

| | | | | | | |
|--------------------|---------|------|-------------------------|-------|--------|--------|
| WBTWTRFALL1 2BA | Acciaio | Nero | Verniciato a polvere | 347mm | 139 mm | 196 mm |
|--------------------|---------|------|-------------------------|-------|--------|--------|

Table 2/2

| Codice a catalogo | Peso unitario |
|-------------------|---------------|
| WBTWTRFALL12BA | 1.2 kg |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

