

Kit di montaggio M6 da 19"

Data Solutions



Per la messa a terra standard, utilizzare un dado di messa a terra e una rondella su almeno un punto di attacco.

Quando il kit di assemblaggio da 19" viene utilizzato con il montaggio a pannello da 19" conduttivo, non sono necessari dadi a gabbia di messa a terra.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Kit di assemblaggio per l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto

Per il montaggio di pannelli frontali, campi di distribuzione o altri componenti sul telaio, supporti a scorrimento o elementi di profondità con forature quadrate

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Kit di assemblaggio

Fine: Zincato

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo
-------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------	----------------------	------

21190-095		4	M6	Acciaio, ASS	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, All'aperto	Kit di montaggio
21120-196	16mm	4	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21100-435		8	M6	Acciaio, ASS	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, All'aperto	Kit di montaggio
21120-215		32	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21101-809		50	M6	Acciaio, ASS	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, All'aperto	Kit di montaggio
21120-214		50	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-198	16mm	50	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra

21101-810		100	M6	Acciaio, ASS	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, All'aperto	Kit di montaggio
21120-216		100	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-213		4	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-199	13mm	100	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-197	16mm	32	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21190-435		32	M6	Acciaio, ASS	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, All'aperto	Kit di montaggio

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
21190-095	Casse da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi interni da 19", Armadietti per esterni da 19"	RoHS
21120-196	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Casse da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi interni da 19", Armadietti per esterni da 19"	RoHS
21120-215	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
21101-809	Casse da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi interni da 19", Armadietti per esterni da 19"	RoHS
21120-214	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21101-810	Casse da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi interni da 19", Armadietti per esterni da 19"	RoHS
21120-216	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-213	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-199	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	Casse da 19", Montaggio a parete da 19", 19" Indoor Cabinets, Armadietti per esterni da 19"	RoHS

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE