


Boîtiers de jonction polyester, MGRP



SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Polyester
Code couleur:	RAL 7000
Finition:	Lisse
Couleur:	Gris écureuil

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur du corps	Épaisseur du couvercle	Nombre de couvercles à vis
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur ducorps	Épaisseur du couvercle	Nombre de couvercles à vis
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE