

nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

FONCTIONS

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Uréthane polyester

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur (L)	À utiliser avec	Couleur
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Bleu
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rouge
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Noir
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Jaune
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Noir
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Jaune

Référence catalogue	Référence article	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur (L)	À utiliser avec	Couleur
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Bleu
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rouge
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Noir


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
LK307A	145811	0.08 kg
LK308A	145812	0.09 kg
LK316A		0.12 kg
LK320A		0.15 kg
LK309A	145813	0.11 kg
LK310A	145814	0.13 kg
LK311A	145815	0.15 kg
LK314A	145816	0.22 kg
LK318A	145817	0.5 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE