


Alimentation 19" DC/DC Coolpower 100 W, double, CPDC212

RÉFÉRENCE CATALOGUE

13103-007



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Tension d'entrée large portée de 20 à 72 VDC

Séparation galvanique entre les circuits primaires et secondaires

Excellent rapport de puissance / volume

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Alimentation

Type: Convertisseur DC/DC 19"

Tension d'entrée CC: 20 – 72V

Puissance: 108W

Nombre de tensions de sortie: 1

Tension 1: 24V

Intensité 1: 4.5A

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 6HP

Profondeur: 171.93mm

Gross Weight: 0.546kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour tension d'entrée 100-360 VDC voir Alimentation à découpage AC/DC.

Veuillez commander séparément la face avant.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE