


EuropacPRO| Bande perforée pour connecteurs



Glissière plate perforée pour le montage du connecteur sur glissières horizontales VT, selon EN 60603-2 and DIN 41612.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

En conjonction avec les glissières horizontales arrière, VT

Pour le montage de connecteurs selon EN 60603-2, DIN 41612

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium
Finition: Passivé
Type de produit: Glissière perforée

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Longueur	Famille de produits	Compatible avec	Certifications
---------------------	-----------------	--------------------	----------	---------------------	-----------------	----------------

20822-052	4HP	4	20.32mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	
20822-046	40HP	4	203.2mm	EuropacPRO	Bacs à cartes	RoHS
20822-053	8HP	4	40.64mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	
20822-051	20HP	4	101.6mm	EuropacPRO	Bacs à cartes	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO	Bacs à cartes, Coffrets	RoHS

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
20822-052	No
20822-046	No

Référence catalogue	Expédition rapide
20822-053	No
20822-051	No
20822-047	No
20822-050	No
20822-049	No
20822-048	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Une bande taraudée est requise pour sécuriser la bande d'adaptation perforée sur le profilé horizontal.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE