


Joint CEM en acier inoxydable pour face avant



Les joints CEM en acier inoxydable sont insérés dans les rainures latérales des faces avant blindées (2 pièces par face avant).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les joints CEM en acier inoxydable sont insérés dans les slots latéraux des faces avant blindées (2 pièces par face avant)

Support pour joint CEM, acier inoxydable

Plage de températures -200 °C ... +160 °C

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette
Type de produit:	Kit de blindage
Matériau:	Acier inoxydable


Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
---------------------	-----------------	--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------------

21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm	No
21101-776	2U	100				No
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm	No
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm	No
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm	No
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm	No
21101-714	4U	100				No
21101-777	5U	10				No
21101-778	5U	100				No
21101-708	6U	100				No
21101-710	9U	100				No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander l'outil de montage séparément.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE