nVent | CADDY

We connect and protect

Vite per calcestruzzo BSZ-M.

CERTIFICAZIONI

ETA-20/0046 R30 - R120 SEISMIC

ETA-20/0494 R30 - R120

CARATTERISTICHE

- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate
- Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei
- Utilizzo approvato per categoria sismica C1

SPECIFICHE

Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Dimensione asta (RS)	Quota esagonale	Diametro della punta di perforazione
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza vite (L)	Dimensione asta (RS)	Quota esagonale	Diametro della punta di perforazione
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm

Table 2/2			
Codice a catalogo	**Numero articolo**	**Profondità incasso**	**Coppia di serraggio (TQ)**
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046			
Pezzo numero	**Calcestruzzo fessurato C20/25**	**Calcestruzzo non fessurato C20/25**	**Profondita' nominale di ancoraggio**
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.