

nVent Caddy Bobina pretagliata di dispositivo di fissaggio con chiusura ad asola e uncino



La bobina pretagliata del dispositivo di fissaggio nVent CADDY con chiusura ad asola e uncino è un accessorio flessibile e senza necessità di attrezzi per il sistema di gestione cavi, che aiuta gli appaltatori a mantenere i percorsi dei cavi ben ordinati. Appositamente riutilizzabile, questa soluzione per il sistema di gestione cavi è disponibile in una bobina pretagliata per massimizzare l'efficienza e prevenire i danni ai cavi causati da sovrasserraggio, conferendo un aspetto pulito e professionale alle installazioni permanenti e temporanee senza produrre rifiuti. Ideale per cavi di trasmissione dati e applicazioni esposti alle vibrazioni.

CARATTERISTICHE

Previene il sovrasserraggio dei cavi.

Pretagliata: basta staccare la lunghezza necessaria

Usa molteplici fascette per formarne una più lunga.

Senza necessità di attrezzi, pronto per l'uso

Riutilizzabile, ideale per installazioni temporanee e permanenti

Finitura pulita e nessuna produzione di rifiuti durante l'avvolgimento del materiale in eccesso intorno al fascio del cavo

Resistente ai raggi UV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	A	Diametro (Ø)
HLR25P200	601032	Nylon, Poliestere	25m	20 mm	200 mm	280 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore
HLR25P200	601032	Nero



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

