


Scaletta per cavi Speedway



La passerella a scaletta SPEEDWAY Cable Ladder è la struttura portante del sistema SPEEDWAY Cable Ladder. Le caratteristiche altamente ingegnerizzate aiutano a garantire un'installazione sicura conforme ai codici e agli standard del settore per i cavi ad alte prestazioni. La passerella a scaletta per cavi è progettata per adattarsi in modo efficiente alle variazioni di direzione in cantiere utilizzando i sistemi di accoppiamento integrati SPEEDLOK.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Cambi di direzione di facile montaggio per passerella a scaletta per cavi con l'innovativo sistema di accoppiamento integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

SPECIFICHE

Fine: Zincato a caldo


Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	A.	B
CL110X750HD	840040	750 mm	110 mm	25 mm	85 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Altezza (H)	A.	B
CL110X900HD	840050	900 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X150HD	840000	150 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X600HD	840030	600 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X450HD	840020	450 mm	110 mm	25 mm	85 mm
CL110X300HD	840010	300 mm	110 mm	25 mm	85 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

