

Barra neutra per blocchi di distribuzione TD

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si fissa ai ripartitori di potenza quadripolari per una capacità di cablaggio maggiore

Collegamento elettrico diretto

Gruppo meccanico resistente

Copertura protettiva trasparente

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS


Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22

SPECIFICHE

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Numero articolo	563841	563201

Codice a catalogo	NB-125A	NB-160A
Corrente nominale massima, IEC	125A	160A
Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.	4.5kA	6.2kA
Corrente di cortocircuito di picco (IPK)	30kA	35kA
Numero di connessioni lato linea	3	4
Dimensione filo intrecciato compatto lato linea	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Dimensione filo intrecciato lato linea - Virola	6 – 16mm ²	10 – 25mm ²
Numero di connessioni lato carico	9	10
Dimensione filo intrecciato compatto lato carico	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Dimensione filo intrecciato lato carico - Virola	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Profondità (D)	37.4mm	41.4mm
Altezza (H)	34.3mm	34.3mm
Larghezza (W)	142mm	170mm
Peso unità	0.17kg	0.2kg
Per l'uso con	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Grado di infiammabilità	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Conforme a.	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.