

Cool Wall Rack White, DCHL-W

Data Solutions



nVent Data Solutions Wall-of-Cool Rack is a modular support structure designed to deploy and commission rear door coolers at full capacity without relying on a building structure for stability. The permanent structure allows for networking cabinets to be rolled directly up to rack and secured with a clamp for easy rack-and-roll positioning.

CARATTERISTICHE

10-gauge mild steel frame, welded construction with 12-gauge mild steel internal flange.

Simple installation to allow for single person install. Designed to be anchored to the floor for self-sufficiency

Mounting points available for supporting overhead cable pathway.

Gangable features to support a complete fan wall design for rack and roll deployments.

Integrates directly with standard nVent RDHX Pro without any modifications as well as other 3rd party rack manufacturers.

Proven UL stability rated solution to ensure safety.

Compatible with top and bottom feed applications with a raised floor hose ingress.

Finishes include RAL9003 (White).

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Larghezza	Profondità	Altezza	Grado di protezione
DWC42U600W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Larghezza	Profondità	Altezza	Grado di protezione
DWC48U600W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Scambiatore di calore aria/liquido	Raffreddamento	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Colore	Codice colore	Finitura	Spessore	Peso
DWC42U600W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Lamiera d'acciaio	Bianco	RAL 9003	Verniciato a polvere	2.59mm	54.43kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE