We connect and protect

Barra collettrice di messa a terra principale per telecomunicazioni

Data Solutions

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

- Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®
- Conforme agli standard NEMA®
- Accetta due capicorda con fori con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)
- Sono disponibili kit di giunzione con barra collettrice di messa a terra per estendere la lunghezza della barra collettrice stessa

SPECIFICHE

Spessore (T):	6.35mm
Larghezza (W):	101.6mm
Materiale:	Rame

Table 1/2						
Codice a catalogo	**Stagnato**	**Lunghezza 1 (L1)**	**Lunghezza 2 (L2)**	**Dimensione del foro 1 Numero di coppie**	**Dimensione del foro 2 Numero di coppie**	**A**
TMGBA12L15P	No	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA12L15PT	Sì	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA20L27P	No	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA24L33PT	Sì	610mm	457mm	33	5	25.4mm

Table 2/2			
Codice a catalogo	**B**	**C**	**D**
TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.