

Cavo-nastro solo stampo rail, segnale



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
SBB200CLH	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Mano sinistra
SBB200CRH	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Mano destra
SBW3150BLH	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5	Mano sinistra
SBW3150BRH	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5	Mano destra
SBB200YLH	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21, TB5	Mano sinistra
SBB200YRH	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21, TB5	Mano destra

Codice a catalogo	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
SBB200XRH	1"	25 mm ² intrecciati	6.6mm	TB5, T21	Mano destra
SBB200PLH	1"	35 mm ² intrecciati	7.75mm	TB5, T21	Mano sinistra
SBB200PRH	1"	35 mm ² intrecciati	7.75mm	TB5, T21	Mano destra
SBWW6LH	Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21	Mano sinistra
SBWW6RH	Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21	Mano destra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza clienti

Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE