

Tester ESE, serie I.



Il Tester ESE (Early Streamer Emission) serie I di nVent ERICO è progettato per testare rapidamente l'integrità di tutti i terminali ESE nVent ERICO System 1000, modelli SIXXi. I risultati dei test con codice a colori facilmente identificabili vengono visualizzati all'interno del tester autonomo che funziona con una batteria standard da 9 volt. In caso di guasto della batteria, viene visualizzato un segnale intermittente che indica un cambio della batteria necessario, evitando tempi di inattività e costose interruzioni. Se abbinato all'Asta telescopica del tester ESE di nVent ERICO, è possibile raggiungere il terminale aereo ESE fino a 10 m di altezza.

CARATTERISTICHE

Leggero e portatile

L'unità di test portatile misura rapidamente il circuito del terminale aereo ESE con impulsi

Cavi del conduttore con codice colore per il collegamento al terminale aereo ESE

Contiene due clip a coccodrillo per un fissaggio sicuro al terminale aereo ESE

Notifiche LED lampeggianti con codice colore per indicare i risultati dei test del terminale aereo ESE

Lo schermo LED indica lo stato della batteria e i promemoria di sostituzione dei fornitori

Tempo di risposta di circa sei secondi per una misurazione stabilizzata

Estremamente facile da utilizzare: connettere, premere, tenere, leggere

Include una custodia rigida per ulteriore protezione

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Profondità	Larghezza	Altezza	Peso unità
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE