

Materiale per saldatura Cadweld nVent ERICO, guida F80, standard



CARATTERISTICHE

Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio

Viene utilizzato principalmente per effettuare connessioni al binario montante

Il materiale di saldatura si trova nella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è compresso nella parte inferiore

Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo giallo

I tubi sono imballati all'interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo

Ogni connessione saldata utilizza un solo disco

Non esplosivo

Non soggetto all'accensione spontanea

Soddisfa le linee guida AREMA®; Manuale Parte 8.1.34, sezione "Recommended Design Criteria for Copper Based Exothermic Welding Material" (Criteri di progettazione consigliati per il materiale per saldature esotermiche a base di rame)

Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo
PB115	
PB250	

Codice a catalogo	Numero articolo
PB500	163190

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

All nVent ERICO Cadweld connections on rail properties must be installed using either nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80 or nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE