

Morsettiera rail a quattro colonne



CARATTERISTICHE

Separa i cablaggi "ordinati" da quelli "disordinati"

Include un terminale di test integrato

Include un alloggiamento per barra colletttrice a bassa impedenza

Design modulare per l'assemblaggio sul campo ed eventuale espansione futura

Soddisfa le raccomandazioni AAR

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza (L)	Profondità (D)	Altezza (H)	A.	B	Dimensione filettatura (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS

Table 2/2

Codice a catalogo	Hardware incluso
B2700A2C1WH	Sì
SBB2700A2B10	No


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

B2700A2C1WH Il kit include: (1) blocco terminale, (1) collegamento di test per offset, (15) rondelle piatte in rame con diametro esterno di 9/16", (9) dadi esagonali 14-24 UNS-2B di collegamento zincati, (5) dadi esagonali AAR 14-24 UNS-2B di blocco placcati in nichel, (2) viti zincate n. 10X1 – 1/2" e (1) foglio di istruzioni.

I blocchi terminali a quattro colonne sono componenti inclusi nei pannelli prefabbricati e prodotti da nVent ERICO.

Per speciali applicazioni è disponibile un'assistenza alla progettazione. Contattare il rappresentante ERICO per maggiori dettagli.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE