

Sistema PENNA scollegabile



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N

Soluzione unica per reti TN-C/TN-S

Sistema scollegabile sicuro

Identificazione chiara

Previene errori di misurazione

Evitano errori di riconnessione

Adesivi per schermo inclusi in 12 lingue

SPECIFICHE



Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.	Corrente nominale massima, IEC	Dimensione filettatura (TS)	Larghezza barra colletttrice	Spessore barra colletttrice
PEN-D100	568805	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	250A	M8	20 mm	5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.	Corrente nominale massima, IEC	Dimensione filettatura (TS)	Larghezza barra colletttrice	Spessore barra colletttrice
PEN-D75	568800	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	125A	M6	15 mm	5 mm
PEN-D300	568810	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	630A	M10	30 mm	10 mm

Table 2/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.	B
PEN-D100	568805	68.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	68.2mm	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	78.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE