


Treccia piatta isolata in bobina FTCBI, rame stagnato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra

Materiale non magnetico

La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto

SPECIFICHE

Finitura: Rivestito in stagno

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro filo
FTCBI25	510310	Copper, Polivinilcloruro	150A	25mm ²	1404	0.15mm
FTCBI50	510340	Copper, Polivinilcloruro	250A	50mm ²	2848	0.15mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro filo
FTCBI16	510300	Copper, Polivinilcloruro	120A	16mm ²	896	0.15mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza	Spessore	Larghezza	Peso unitario
FTCBI25	510310	25m	3.5 mm	25 mm	0.29 kg
FTCBI50	510340	25m	5 mm	30 mm	0.6 kg
FTCBI16	510300	25m	3.5 mm	17 mm	0.18 kg

Spessore di isolamento:	1 mm
Tensione di isolamento:	450V
Classificazione dell'inflammabilità:	UL® 94V-0
Temperatura:	70 °C Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE