


Ripartitore di potenza quadripolari TRS, 160 A



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Copertura protettiva trasparente

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

SPECIFICHE


Codice a catalogo	TRS-160A
Numero articolo	563160
Materiale	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	630
Valore di picco della corrente di corto circuito (Ipk)	34kA

Codice a catalogo	TRS-160A
Corrente di tenuta a breve termine (I _{cw}) 1s	13.2kA
Numero di collegamenti lato linea	2
Numero di collegamenti lato carico	4
Dimensione del foro (HS)	8 mm
Dimensioni delle filettature (TS)	M6
Profondità (D)	68mm
Altezza (H)	150 mm
Larghezza (W)	230 mm
Peso unitario	1.15 kg
Classificazione dell'infiammabilità	UL® 94V-0
È conforme a	IEC® 60439.1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE