

Unità di distribuzione alimentazione da 19 pollici, HPDS



Una ciabatta con più prese di alimentazione, facile da montare, per le situazioni in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne. Per profili da 19".

CARATTERISTICHE

Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.

Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.

Cavo con spina angolare: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.

Potenza nominale: 16A/3600W.

Messa a terra: Doppia messa a terra.

Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio chiaro
Protezione da sovratensione:	No
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Interruttore on/off incluso	Quantità presa	Tipo di presa
HPDS119009	60mm	485mm	28mm	No	9	SCHUKO 250 V / 16 A.
HPDS119108	60mm	430mm	28mm	Sì	8	SCHUKO 250 V / 16 A.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

HPDS 119009 (unità di altezza); 119009 (con 19");. 119009 (0 = nessun interruttore, 1 = interruttore 2 = protezione da sovratensione); 119009 (numero di presa). Nota: Regno Unito fornisce prese UK.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE