


Riscaldatore anti-condensa grande, EHG



Questo riscaldatore anticondensa, EHG, è disponibile con una gamma della capacità di riscaldamento di 15-150 W. L'ampia gamma permette di scegliere in modo semplice il riscaldatore ottimale anche quando lo spazio all'interno dell'armadio è ristretto. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente.

STANDARD INDUSTRIALI

cRUus_UL

CE

EAC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Riscaldatore ampio per fissaggio in posizione verticale per prevenire la condensazione. Montaggio su barra DIN 35 mm (EN 60715).

Elemento riscaldante: Resistenza PTC, autoregolante e limitata in temperatura.

Materiale: Plastica e profilato in alluminio anodizzato.

Temperatura operativa: -40 °C a +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.

Connessione: Spina terminale di connessione ($2 \times 0.5-2.5 \text{ mm}^2$), disponibile a richiesta con cavo di connessione (500 mm).

Protezione: IP 20 fornito con terminali. IP 44 a richiesta (fornito con cavo).

Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Capacità nominale Watt	Materiale	Finitura
EHG015	102mm	70mm	50mm	15W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG030	102mm	70mm	50mm	30W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG045	102mm	70mm	50mm	45W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG060	177mm	70mm	50mm	60W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG075	177mm	70mm	50mm	75W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG100	177mm	70mm	50mm	100W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino
EHG150	252mm	70mm	50mm	150W	Plasticaa, Plasticaa	Mulino

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE