

Tiranteria anteriore/posteriore, PF



Lo zoccolo anteriore e posteriore consente il cablaggio senza alcuna restrizione in conformità allo standard VDE 0113. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sezioni dello zoccolo frontale e posteriore. Per il cablaggio senza alcuna restrizione e in conformità con gli standard VDE 0113. Lo zoccolo è formato da quattro parti angolari con coperture frontali rimovibili. I pannelli laterali PS devono essere ordinati separatamente. Prodotti in altezze di 100mm e 200mm. Gli zocchi da 200mm sono forniti con una copertura posteriore per il cablaggio, che consiste in 2 pannelli rimovibili da 100mm. La copertura frontale è un pannello da 200 mm. Tutti i pannelli hanno un doppio rinforzo su ogni pannello per una maggiore stabilità.

Materiale: Parti angolari in lamiera di acciaio da 2 mm, pannelli in lamiera di acciaio da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7022 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 set di 4 parti angolari incluse le coperture. 1 pannello frontale e 1 posteriore (2 pannelli posteriori per zocchi da 200 mm) con accessori di montaggio. Gli accessori di montaggio per i pannelli laterali PS e per i profili trasversali PCP.

Specifiche di montaggio: Aggiungere i pannelli laterali PS per avere uno zoccolo completo. Per armadi in batteria bisogna aggiungere i pannelli trasversali PCP per un supporto ai cavi e una maggiore rigidità.

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Materiale:	Acciaio dolce
Fine:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7022
Colore:	Umbra Gray

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale del contenitore	Famiglia di prodotti	Spedizione rapida
PF1080	100mm	800mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2080	200mm	800mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF1040	100mm	400mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2040	200mm	400mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF1050	100mm	500mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2050	200mm	500mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF1060	100mm	600mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No
PF2060	200mm	600mm	63mm	Acciaio dolce	Libera	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per gli armadi di larghezza 1600 mm usare 2 zoccoli larghi di 800 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE