

Guarnizione fori non metallica per sigillanti Hol

Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



CARATTERISTICHE

La struttura non metallica offre un'eccellente resistenza alla corrosione per garantire la massima affidabilità anche negli ambienti più difficili

Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)

UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)

Chemically resistant to a broad range of chemicals

Durable and impact resistant; resists cracking

Sold in quantities of 2 per catalog number

Cost-effective alternative to stainless steel

Polyester material has a UL 94 rating of 5VA

Easy to install; no tools required

Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester

Oil-resistant gasket included

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Diametro del foro	Materiale	Fine	Colore	Codice colore	Spessore
ASPB05075NM	33mm max	Poliestere	Testurizzato	Grigio chiaro	RAL 7035	3mm
AS150200250NM	80mm max	Poliestere	Testurizzato	Grigio chiaro	RAL 7035	3mm
ASPB100125NM	49mm max	Poliestere	Testurizzato	Grigio chiaro	RAL 7035	3mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE