

Morsettiera dal design igienico, HDTB



La cassetta di derivazione con design igienico nVent HOFFMAN, gamma HDTB, è progettata appositamente per proteggere le apparecchiature critiche in ambienti con elevati standard sanitari e per facilitare la pulizia. Grazie alle superfici lisce e a drenaggio automatico, al design senza interstizi e all'elevato grado di protezione, la cassa riduce al minimo i rischi igienici e contribuisce a ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304L pre-satinato. Corpo e coperchio: 1,5 mm.

Corpo: Piegata e saldata in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio.

Coperchio: Piegata e saldata in continuo. Lati inclinati di 3°. Bulloni AISI 316 HD con guarnizione in silicone blu inclusa.

Guarnizione: Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli sagomati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire per le operazioni di pulizia e manutenzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600. Colore blu (RAL 5010).

Accesso per il cavo: Non sono previste aperture di serie per i passacavi allo scopo di limitare i rischi legati all'igiene.

Messa a terra: Prigionieri per il collegamento di terra M8x18 mm su corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette di collegamento di terra.

Protezione: Corrisponde a IP 66/69 | TIPO 4X, 13 | IK08.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a $Ra < 0.8 \mu m$.

Fornitura: Corpo con coperchio e accessori di montaggio.

Ulteriori informazioni: Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm
Fine: Spazzolato
Materiale: Acciaio inox 304L

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spedizione rapida
HDTB202012	200mm	199mm	120mm	No
HDTB151512	150mm	150mm	120mm	No
HDTB204012	200mm	400mm	120mm	No
HDTB203012	200mm	299mm	120mm	No
HDTB151508	150mm	150mm	80mm	No
HDTB304012	300mm	400mm	120mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE