

Piastra di montaggio MGRP, GMP

La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio delle cassette MGRP, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio per cassetta MGRP.

Materiale: Lamiera in acciaio zincato da 1.5 mm, 2.5 mm per GMP1656E.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Piastra di montaggio in acciaio

SPECIFICHE

Finitura: Zincato
Materiale: Acciaio zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Spessore	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa	Spedizione rapida
GMP0808E	75mm	80mm	1.5mm	64 x 69mm	Poliestere	No
GMP0811E	75mm	110mm	1.5mm	64 x 98mm	Poliestere	No
GMP0816E	75mm	160mm	1.5mm	64 x 148mm	Poliestere	No
GMP0819E	75mm	190mm	1.5mm	64 x 178mm	Poliestere	No
GMP1212E	120mm	122mm	1.5mm	107 x 108mm	Poliestere	No
GMP1222E	120mm	220mm	1.5mm	107 x 206mm	Poliestere	No
GMP1616E	160mm	160mm	1.5mm	144 x 144mm	Poliestere	No
GMP1626E	160mm	260mm	1.5mm	144 x 244mm	Poliestere	No
GMP1636E	160mm	360mm	1.5mm	144 x 344mm	Poliestere	No
GMP2526E	250mm	255mm	1.5mm	233 x 238mm	Poliestere	No
GMP2540E	250mm	400mm	1.5mm	233 x 383mm	Poliestere	No
GMP4140E	405mm	400mm	1.5mm	385 x 385mm	Poliestere	No
GMP1656E	160mm	560mm	2.5mm	144 x 543mm	Poliestere	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE