

Pannelli frontali semplici per la distribuzione dell'alimentazione, MSMBP



This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pannelli anteriori ciechi per assemblaggi modulari. Presentano una piega sul lato superiore e inferiore per offrire una rigidità supplementare.

Materiale: Acciaio da 1.25 mm.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Fornitura: 1 pezzo con materiale per il montaggio.

Specifiche di montaggio: Da assemblare sul telaio del sistema modulare.

SPECIFICHE

Colore: Grigio chiaro
Materiale: Acciaio dolce
Fine: Verniciato a polvere
Codice colore: RAL 7035

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale del contenitore | Famiglia di prodotti | Dimensioni pannello |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| MSMBP5006R5 | 500mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 499 x 503mm |
| MSMBP4008R5 | 400mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 399 x 703mm |
| MSMBP4006R5 | 400mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 399 x 503mm |
| MSMBP0508R5 | 50mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 49 x 703mm |
| MSMBP5008R5 | 500mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 499 x 703mm |
| MSMBP1008R5 | 100mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 99 x 703mm |
| MSMBP3008R5 | 300mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 299 x 703mm |
| MSMBP4506R5 | 450mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 449 x 503mm |
| MSMBP1506R5 | 150mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 149 x 503mm |
| MSMBP3006R5 | 300mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 299 x 503mm |
| MSMBP6006R5 | 600mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 599 x 503mm |
| MSMBP4508R5 | 450mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 449 x 703mm |
| MSMBP2508R5 | 250mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 249 x 703mm |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale del contenitore | Famiglia di prodotti | Dimensioni pannello |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| MSMBP1508R5 | 150mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 149 x 703mm |
| MSMBP6008R5 | 600mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 599 x 703mm |
| MSMBP2506R5 | 250mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 249 x 503mm |
| MSMBP0506R5 | 50mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 49 x 503mm |
| MSMBP2008R5 | 200mm | 800mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 199 x 703mm |
| MSMBP2006R5 | 200mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 199 x 503mm |
| MSMBP1006R5 | 100mm | 600mm | 13mm | Acciaio dolce | Libera, Montaggio a parete | 99 x 503mm |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE