

Piastre di fondo ventilate | Armadi, CVB



Le piastre di fondo ventilate consentono all'aria di fluire liberamente all'interno della cassa. Possono essere regolate facilmente per gli ingressi dei cavi.

CARATTERISTICHE

Descrizione: È possibile l'utilizzo insieme allo zoccolo ventilato PV. Forata per una ventilazione del 33%.

Materiale: Piastra in acciaio zincato da 1.5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 3 pezzi, 4 pezzi per D > 600 mm, con accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Utilizzo con lo zoccolo ventilato PV.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm
Finitura: Zincato
Materiale: Lamiera d'acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Peso
CVB0604	23mm	600mm	400mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB0605	23mm	600mm	500mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB0606	23mm	600mm	600mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	2.5kg
CVB0608	23mm	600mm	800mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	2.9kg
CVB0804	23mm	800mm	400mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB0805	23mm	800mm	500mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB0806	23mm	800mm	600mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	3kg
CVB0808	23mm	800mm	800mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	4.4kg
CVB1004	23mm	1000mm	400mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB1005	23mm	1000mm	500mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB1006	23mm	1000mm	600mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB1008	23mm	1000mm	800mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	
CVB1206	23mm	1200mm	600mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	4.5kg

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Peso
CVB1208	23mm	1200mm	800mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio zincato	Supporto libero	6.3kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE