

# Kit materiale di riempimento di transizione orizzontale serie T.



T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## CARATTERISTICHE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are for one-time use

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Dimensione armatura, metrica | Dimensioni armatura, USA | Dimensioni armatura, Canada | Quantità imballaggio |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RBT89101HB        | 28 mm, 25 mm                 | #9, # 8                  | 30 MLN, 25 MLN              | 1                    |
| RBT1011101HB      | 36 mm, 32 mm                 | #11, # 10                |                             | 1                    |
| RBT1118101HB      | 57 mm, 36 mm                 | # 18, #11                | 55 MLN, 35 MLN              | 1                    |
| RBT811101HB       | 36 mm, 25 mm                 | #11, # 8                 | 35 MLN, 25 MLN              | 1                    |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Packing, (3) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (4) Pouring Basin Ceramic Insert and Disk.

| Filler Material Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Filler Material Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT89101HB                     | RBF90           | RBS354711            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT811101HB                    | RBF105          | RBS354714            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1011101HB                   | RBF125          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1118101HB                   | RBF240          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5039                          |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**