

T-Series Vertical Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

CARATTERISTICHE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are for one-time use

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada
RBT121018B	Lunghezza standard	38 mm	#12	
RBT4101B	Lunghezza standard	12 mm	#4	10M
RBT5101B	Lunghezza standard	16 mm	#5	15M
RBT6101B	Lunghezza standard	20 mm	#6	20M
RBT7101B	Lunghezza standard	22 mm	#7	
RBT81011B	Lunghezza estesa	25 mm	#8	25M

Codice a catalogo	Manicotto	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada
RBT8101B	Lunghezza standard	25 mm	#8	25M
RBT91011B	Lunghezza estesa	28 mm	#9	30M
RBT9101B	Lunghezza standard	28 mm	#9	30M
RBT10911B	Lunghezza estesa	32 mm	#10	
RBT1091B	Lunghezza standard	32 mm	#10	
RBT111011B	Lunghezza estesa	36 mm	#11	35M
RBT11101B	Lunghezza standard	36 mm	#11	35M
RBT14101B	Lunghezza standard	43 mm	#14	45M
RBT1891B	Lunghezza standard	57 mm	#18	55M

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

Filler Material Kit Components				
Filler Material Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube
RBT4101B	RBF40	RBS354710 RBS354710	RBS5037	RBS5039
RBT5101B	RBF40	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT6101B	RBF50	RBS35473.5 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT7101B	RBF50	RBS35474 RBS35478	RBS5037	RBS5038
RBT81011B	RBF70	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT8101B	RBF55	RBS354710 RBS35475	RBS5037	RBS5038
RBT91011B	RBF90	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT9101B	RBF80	RBS354711 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT10911B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1091B	RBF90	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT111011B	RBF125	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT11101B	RBF105	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT121018B	RBF180	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5038
RBT14101B	RBF195	RBS354715 RBS35477	RBS5037	RBS5039
RBT1891B	RBF270	RBS354720 RBS35479	RBS5037	RBS5039

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE