

Treccia per messa a terra e collegamenti CPI, acciaio inossidabile

Servizi di distribuzione di energia



Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L'intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l'industria alimentare e delle bibite, l'edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.

nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell'acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la loro resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti, le trecce CPI sono ideali per le applicazioni all'aperto

Ottimi per giunti a espansione dove il movimento costante richiede una soluzione flessibile e duratura

Subito pronto all'uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura

Veloce e facile da installare

Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione

Non si arrugginiscono o scoloriscono, pertanto non si avrà uno sbiadimento o cambiamento dell'aspetto

Contatto elettrico eccellente

Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi

Materiale non magnetico

Consigliato dalle direttive EMC/EMI

Performs to the class C5 (very high) category as per ISO® 12944-2

Conforme ad EAC

Conforme a RoHS

Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Sistema di accumulo di energia ricaricabile) - Sezione 6.2.2 Vibrazioni

SPECIFICHE


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Dettagli della certificazione	A	B	C	D
CPI16-150-8	554277	UL® 467	17.50 mm	20 mm	10 mm	3 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Peso unitario
CPI16-150-8	554277	0.031 kg

SCHEMI



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE