

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

Servizi di distribuzione di energia



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

Subrack can be used with slide rails

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Threaded insert pre-fitted

SPECIFICHE

Table 1/3

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-192	3 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Acciaio inossidabile

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-193	3 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acciaio inossidabile
24553-194	3 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile
24553-492	6 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Acciaio inossidabile
24553-493	6 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acciaio inossidabile
24553-494	6 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acciaio inossidabile

Table 2/3

Numero catalogo	Handle Included	Montaggio	È conforme a	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24553-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24553-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24553-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24553-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24553-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP
24553-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Numero catalogo	Carico statico
24553-192	11 kgf
24553-193	11 kgf
24553-194	11 kgf
24553-492	11 kgf

Numero catalogo	Carico statico
24553-493	11 kgf
24553-494	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE