


Novastar Frame, Heavy-Duty

Servizi di distribuzione di energia



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore	Color Code
-----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------	------------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Numero catalogo	Frame Material	Product Type	Carico statico	Tipo
-----------------	----------------	--------------	----------------	------

28230-056	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-189	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-192	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-193	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-310	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-370	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-430	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-196	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-197	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-314	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-374	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-434	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-200	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-201	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-319	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-379	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-439	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-204	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-205	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti

28230-328	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-388	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-448	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-208	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-209	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-332	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-392	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-452	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-212	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-213	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-337	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-397	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-457	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-216	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-217	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-341	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-401	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti
28230-461	Alluminio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Per applicazioni pesanti

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE