

Varistar CP Flat Top Cover Closed

Data Solutions

Flat top cover for Varistar CP cabinets without cable entry zones.



CARATTERISTICHE

Flat top cover closed

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Coperchio superiore per armadio/rack
Codice colore: RAL 7021
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-186	600mm	600mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-187	600mm	800mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-188	600mm	900mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-189	600mm	1000mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-190	600mm	1100mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-191	600mm	1200mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-192	800mm	600mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-193	800mm	800mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-194	800mm	900mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-195	800mm	1000mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-196	800mm	1100mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-197	800mm	1200mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-315	600mm	300mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-570	600mm	300mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-571	600mm	600mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura
21630-572	600mm	800mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-573	600mm	900mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-574	600mm	1000mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-575	600mm	1100mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-576	600mm	1200mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-577	800mm	600mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-578	800mm	800mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-579	800mm	900mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-580	800mm	1000mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-581	800mm	1100mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere
21630-582	800mm	1200mm		1	Grigio nero	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con
21630-128	Chiuso	Varistar CP
21630-129	Chiuso	Varistar CP
21630-130	Chiuso	Varistar CP
21630-131	Chiuso	Varistar CP
21630-132	Chiuso	Varistar CP
21630-133	Chiuso	Varistar CP

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con
21630-186	Chiuso	Varistar CP
21630-187	Chiuso	Varistar CP
21630-188	Chiuso	Varistar CP
21630-189	Chiuso	Varistar CP
21630-190	Chiuso	Varistar CP
21630-191	Chiuso	Varistar CP
21630-192	Chiuso	Varistar CP
21630-193	Chiuso	Varistar CP
21630-194	Chiuso	Varistar CP
21630-195	Chiuso	Varistar CP
21630-196	Chiuso	Varistar CP
21630-197	Chiuso	Varistar CP
21630-254	Chiuso	Varistar CP
21630-255	Chiuso	Varistar CP
21630-256	Chiuso	Varistar CP
21630-257	Chiuso	Varistar CP
21630-258	Chiuso	Varistar CP
21630-259	Chiuso	Varistar CP

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con
21630-260	Chiuso	Varistar CP
21630-315	Chiuso	Varistar CP
21630-557	Chiuso	Varistar CP
21630-558	Chiuso	Varistar CP
21630-559	Chiuso	Varistar CP
21630-560	Chiuso	Varistar CP
21630-561	Chiuso	Varistar CP
21630-562	Chiuso	Varistar CP
21630-563	Chiuso	Varistar CP
21630-564	Chiuso	Varistar CP
21630-565	Chiuso	Varistar CP
21630-566	Chiuso	Varistar CP
21630-567	Chiuso	Varistar CP
21630-568	Chiuso	Varistar CP
21630-569	Chiuso	Varistar CP
21630-570	Chiuso	Varistar CP
21630-571	Perforato	Varistar CP
21630-572	Chiuso	Varistar CP

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con
21630-573	Chiuso	Varistar CP
21630-574	Chiuso	Varistar CP
21630-575	Chiuso	Varistar CP
21630-576	Chiuso	Varistar CP
21630-577	Chiuso	Varistar CP
21630-578	Chiuso	Varistar CP
21630-579	Chiuso	Varistar CP
21630-580	Chiuso	Varistar CP
21630-581	Chiuso	Varistar CP
21630-582	Perforato	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE